



## Krzesi?ko prysznicowe uchyln?e z oparciem PSP 501H

- Dost?epne dwie opcje wyko?czenia: w po?ysku (PSP 501H) b?adź w macie (PSM 501H)
- Dzi?eki zastosowaniu specjalnych materia?ów siedzisko jest "ciep?e w dotyku"
- G?adkie kraw?edzie zapobiegaj?ce przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu si?e
- Dodatkowe podpory
- Oparcie montowane bezpo?rednio do ści?iany
- Możliwo?ć swobodnego uchylenia do g?óry
- Maksymalny udźwig 200 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdz?e oraz niekt?óre kwasy
- Możliwo?ć montažu w pomieszczeniach narażonych na wilgo?ć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Nakr?etki ko?pakowe ze stali nierdzewnej
- Ł?atwe w utrzymaniu czysto?ci
- Atest Polskiego Zak?adu Higienicznego
- Deklaracja zgodno?ci CE
- Krajowa Deklaracja W?a?ciwo?ci Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304/ Żywica fenolowa
Wyko?czenie	Po?ysk (PSP 501H) lub Mat (PSM 501H)
Grubo?ć ści?ianki rurki	1,5 mm
Typ	Uchyln?e z podporami
Wymiary siedziska	430 x 375 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Wymiary podstawy mocuj?cej	120x250 mm
Maksymalne obci?ażenie	200 kg
Średnica otworów	Ø 12 mm
Ilo?ć otworów mocuj?cych	16
W zestawie	Wkr?ety 8x100 mm, ko?łki 12x100 mm

Krzesi?ko prysznicowe z oparciem dla os?b niepe?nosprawnych z przeznaczeniem do montažu ści?ennego. Konstrukcja krzesi?ka zosta?ła wykonana z wytrzyma?ej stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na rdz?e, korozję oraz niekt?óre kwasy. Siedzisko i oparcie zosta?ły wykonane z odpornej na wilgo?ć żywicy fenolowej. Wspomniana żywica jest materia?em, kt?óry zachowuje neutraln?ą temperatur?e powierzchni dzi?eki czemu powstaje uczucie "**ciep?ego dotyku**".

Siedzisko serii 501H posiada g?adkie kraw?edzie, oznacza to, iź jego budowa eliminuje możliwo?ć przypadkowego zahaczenia si?e lub skaleczenia si?e. Prezentowane krzesi?ko moźna swobodnie odchy?ać do g?óry, co za tym idzie, w momencie z?ożenia krzesi?ka pole manewrowe strefy prysznicowej powi?ksza si?e. Co wi?cej, oparcie jest montowane bezpo?rednio do ści?iany.

Do produkcji konstrukcji siedziska 501H zosta?ła wykorzystana rurka o średnicy 25 mm, przy grubo?ci ści?ianki rurki 1,5 mm. Wymiary ca?o?ci to 490x450 mm, natomiast maksymalny udźwig wynosi 200 kg. Ponadto, ciep?e krzesi?ko jest dost?epne w dw?ech wariantach co do wyko?czenia powierzchni:

- PSP 501H, czyli wariant polerowany;
- PSM 501H, czyli wariant matowy.

Aby odpowiednio przygotowa?ć łazienk?e dla os?b niepe?nosprawnych z wykorzystaniem krzesi?ka prysznicowego 501H zapraszamy do zapoznania si?e z naszym kr?ótkim [poradnikiem](#).

Ważn?ą informacj?ą jest r?ównieź to, iź do kaźdego siedziska jest do?ączony zestaw montażowy (w sk?ad kt?órego wchodzi m.in. wkr?ety, podk?ładki, ko?łki rozporowe, za?lepki) oraz instrukcja obs?ugi i karta gwarancyjna. Oferowane krzesi?ka posiadaj? atest Polskiego Zak?adu Higienicznego, Deklaracja zgodno?ci CE oraz Krajow?ą Deklaracj?e W?a?ciwo?ci Użytkowych.